

Kit paralel EAMM-U-E24-40A


Cod: 543226

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru actionari electrice.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	18
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	3,016 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,05 Nm
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	240 g
Indicatie material	contine substante cu PWIS