


# Kit paralel EAMM-U-E32-42C

Cod: 543229

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare                   |
|--------------------------------|---------------------------|
| marime de fabricatie           | 25                        |
| pozitie instalare              | Oricare                   |
| Numarul maxim de turatii       | 3.000 1/min               |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C             |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %                  |
| Tip de protectie               | IP40                      |
| Temperatura mediului           | 0 ... 50 °C               |
| Momentul de inertie a masei    | 10,22 kgmm <sup>2</sup>   |
| Cuplu de actionare in gol      | 0,1 Nm                    |
| Moment de rotatie transferabil | 3 Nm                      |
| Greutate produs                | 690 g                     |
| Indicatie material             | contine substante cu PWIS |