

Modul electronic VMPA2-FB-EMS-D2-4

Numar piesa: 543332

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diagnoza	Monitorizarea starii Ruptura de fir la bobina ventilului Scurtcircuit ventile Subtensiune, ventile
Numarul max. de pozitii de ventil	2
Numar maxim de bobine de ventil	4
Consum de curent intrinsec la tensiunea de sarcina	3 mA
Consum de curent intrinsec la tensiunea de functionare	8 mA
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	99 mA pana la 24 ms
Curent nominal la reducerea curentului	18 mA dupa 24 ms
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	20 g
Material carcasa	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS