


# nod multipol VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Cod: 543412

FESTO

pentru insule de ventile VTSA si VTSA-F.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61984
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	16 cu ventile bistabile 32 cu ventile monostabile
Curent total maxim	6 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Rezistenta la tensiune	1,5 kV
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Grad de contaminare	3
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	545 g
Conectare electrica	Multipin Priza / sina de conexiuni
Materialul protectiei	PA
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune