


**Cuplaj**  
**EAMC-30-32-6.35-8**  
Cod: 543421

**FESTO**



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	6,35 mm
Diametru de prindere 2	8 mm
marime de fabricatie	30
Lungime nominala	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	6,5 Nm
Greutate produs	48 g
Indicatie material	conform RoHS