



Placa regulator VABF-S3-1-R1C2-C-10

Cod: 543527

FESTO

pentru insula de ventile VDMA-01/02, oglinda de racordare standard conform 15407-1, pana la 10 bar.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Latime | 26 mm |
| bazat pe norme | ISO 15407-1 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Conectare pneumatica verticala | Regulator de presiune pentru 1 |
| Funcctie de regulator | Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara |
| Selectare manometru | posibil |
| Domeniu reglare presiune Mpa | 0,05 ... 0,85 MPa |
| Domeniu reglare presiune | 0,5 ... 8,5 bar |
| Domeniu reglare presiune psi | 7,25 ... 123,25 psi |
| presiune de intrare 1 | 0,5 ... 10 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 305 g |
| Metoda de fixare pentru aranjare verticala | Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala |
| Racord manometru | cu clema de fixare |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul panoului de control | PA |
| Materialul carcasei regulatorului | Aluminiu turnat sub presiune |