



# Placă regulator VABF-S3-2-R5C2-C-10

Numar piesa: 543542

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare   |
|---|---|
| Latime                                      | 18 mm   |
| Pe baza standardului                        | ISO 15407-1   |
| Pozitie de instalare                        | orice   |
| Inseriere pneumatica pe verticala           | Regulator de presiune pentru porturile 2 si 4 reversibile               |
| Functia de regulator                        | Presiune de iesire constanta<br>cu ventilare secundara                  |
| Selectare manometru                         | posibil   |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>0.5 bar...8.5 bar<br>7.25 000032...123.25 000032 |
| Presiune de intrare 1                       | 0.5 bar...10 bar  |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 0 - nu este afectat de coroziune  |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Tip de protectie                            | IP65<br>NEMA 4  |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...50 °C   |
| Greutate produs                             | 245 g   |
| Tip de fixare pentru inseriere pe verticala | pe placa de inseriere<br>pe placa individuala                           |
| Racord manometru                            | cu clema de retinere  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS  |
| Material element de comanda                 | PA  |
| Material carcasa regulator                  | Aluminiu turnat sub presiune  |