



Combinatie grup de preparare aer MSB4N-1/4:C3J1F3-WP

Numar piesa: 543550

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 4 |
| Seria | MS |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare integrata |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Finete de filtrare | 40 μm |
| Purjare a condensului | rotire manuala |
| Structura constructiva | Regulator de filtru cu manometru Lubrifiant proportional standard |
| Functia de regulator | Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers |
| Protectie pahar | Protectie din plastic |
| Indicator de presiune | cu manometru |
| Presiune de lucru | 0.8 bar...14 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.3 bar...12 bar |
| Debit nominal normal | 1300 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Clasa de purtate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 1500 g |
| Tipul de montare | cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | 1/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/4 NPT |
| Conector pneumatic 3 | 1/4 NPT |

| Caracteristica | Valoare |
|-----------------------|------------------------------------|
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune PC |