

Uscator cu membrana MS6-LDM1-1/2-P20

Numar piesa: 543644

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | 6 |
| Seria | MS |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Structura constructiva | Uscator cu membrana |
| Presiune de lucru | 3 bar...12.5 bar |
| Debit nominal normal | 200 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Functionarea cu ulei nu este posibila |
| Coborare presiune punct de roua | 20 K |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -20 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Temperatura medie | 2 °C...50 °C |
| Temperatura ambianta | 2 °C...50 °C |
| Greutate produs | 1,05 kg |
| Tipul de montare | optional: Instalarea liniei cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/2 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat |