


# Uscator cu membrana MS6N-LDM1-1/2-P20

Numar piesa: 543656

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Uscator cu membrana
Presiune de lucru	3 bar...12.5 bar
Debit nominal normal	200 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Coborare presiune punct de roua	20 K
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medie	2 °C...50 °C
Temperatura ambianta	2 °C...50 °C
Greutate produs	1,05 kg
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat