


Senzor de proximitate SMT-8M

Cod: 543893

FESTO

magnetic, fara contact, pentru canelura T.
Comanda minima 10 bucati



Fisa tehnica

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Caracteristica	valoare
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
principiul de masurare	magneto-rezistiv
temperatura mediului	-20 ... 70 °C
iesire de comutare	NPN PNP fara contact la 2 fire
functiune de element de comutare	dechizator inchizator
curentul max. de iesire	80 ... 100 mA
rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
rezistenta la suprasarcina	disponibil
Domeniul tensiunilor de operare DC	8 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
racordare pe directia evacuarii	pe lungime
lungimea cablului	0,2 ... 30 m
tip fixare	insurubat strans inserabil din partea superioara
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
tip de protectie	IP65 IP68