


# Convertor de semnal SVE4-US-R-HM8-2N-M8

Numar piesa: 544220

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare   |
|--|---|
| Autorizare   | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)   |
| Temperatura ambientala UL                          | -20 °C...60 °C  |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind CEM<br>conform directivei RoHS a UE             |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS  |
| Gama de semnal                                     | 0 - 10 V +/-0,3 V   |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...70 °C  |
| Iesire de comutare                                 | 2xNPN   |
| Functia de comutare                                | Liber programabil   |
| Functia elementului de comutare                    | comutabil   |
| Rezistenta la scurtcircuit                         | sincronizare  |
| Rezistenta la suprasarcina                         | disponibil  |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                    | 10 V...30 V   |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare            | Priza   |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare     | M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104                                      |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire          | 4   |
| Conexiune electrica 1, tip de montare              | Blocare cu surub  |
| Conectorare electrica 2, tip de racord             | Stecher   |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare     | M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104                                      |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare     | 4   |
| Conexiune electrica 2, tip de montare              | Blocare cu surub  |
| Greutate produs                                    | 19 g  |
| Material carcasa                                   | ABS   |
| Optiuni de setare                                  | Teach-in  |
| Tip de protectie                                   | IP65  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                  |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L  |