



Racord rapid T NEDU-M8D3-M8T4

Cod: 544391

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
frecventa de conectare	100
Domeniul tensiunilor de operare AC	32 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	32 V
tensiune nominala de operare AC	32 V
tensiune nominala de operare DC	32 V
capacitatea curent de sarcina	2 A
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-25 ... 85 °C
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura mediului	-25 ... 85 °C
cuplul maxim de pornire	0,3 Nm
greutate produs	9,5 g
racord electric	conform EN 60947-5-2 fisa / doza M8x1 / M8x1 cu 4 poli / cu 3 poli
tip fixare	insurubabil
culoare carcasa	negru
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama cromat nichelat
indicatie material	Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii material conectori	alama aurit