



# Sertar comanda VHER-AH-M04E-N14-LD

Cod: 545266

FESTO

in versiunea metalica, cu detectarea pozitiei levierului manual, functionare ventil 4/3 cai exhaustare normala, directie evacuare laterala.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| functiune de ventil                                 | 4/3 exhaustat  |
| tip de actionare                                    | manual   |
| debit nominal normal                                | 1.150 l/min  |
| presiune de operare                                 | -0,95 ... 10 bar   |
| structura constructiva                              | vana rotativa  |
| deschidere nominala                                 | 8 mm   |
| functiune de evacuare a aerului                     | droselizabil   |
| principiu de etansare                               | dur  |
| tip de comanda                                      | direct   |
| directia de curgere                                 | reversibil   |
| libertate de suprapunere                            | da   |
| Display status semnal                               | cu accesorii   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2  |
| temperatura mediului                                | -20 ... 80 °C  |
| moment de actionare                                 | 2,8 Nm   |
| greutate produs                                     | 560 g  |
| tip fixare  | la alegere:<br>montare pe panou<br>cu gaura de trecere         |
| racord pneumatic 1                                  | NPT1/4-18  |
| racord pneumatic 2                                  | NPT1/4-18  |
| racord pneumatic 3                                  | NPT1/4-18  |
| racord pneumatic 4                                  | NPT1/4-18  |
| indicatie material                                  | Fara cupru si PFTE<br>contine substante cu LABS                |
| informatii referitoare la material pentru etansari  | NBR  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa   | aluminiu turnat sub presiune                                   |