



# Ventil electromagnetic VLB-5/4-1/4

Cod: 546043

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

**FESTO**

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/4 inchis
tip de actionare	pneumatic
Latime	100 mm
Debit nominal	680 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	7 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune de comanda	0 ... 10 bar
Durata de deconectare	12 ms
Durata de conectare	10 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Greutate produs	1.580 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Informatii material etansari	NBR
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aluminiu turnat sub presiune