



# Ventil electromagnetic MOFHB-3-1/8

Cod: 546050

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare                              |
|---|--------------------------------------|
| functie ventil                                    | 3/2 deschis, monostabil              |
| tip de actionare                                  | electric                             |
| Debit nominal                                     | 90 l/min                             |
| presiune de operare                               | 0 ... 8 bar                          |
| Structura constructiva                            | scaun tip taler                      |
| Tip de revenire                                   | arcuri mecanice                      |
| Tip de protectie                                  | IP65                                 |
| Deschidere nominala                               | 1,3 mm                               |
| pozitie instalare                                 | Oricare                              |
| Actionare manuala auxiliara                       | cu retinere                          |
| Durata de deconectare                             | 14 ms                                |
| Durata de conectare                               | 10 ms                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK              | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Temperatura medie                                 | -10 ... 60 °C                        |
| Temperatura mediului                              | -5 ... 40 °C                         |
| Greutate produs                                   | 60 g                                 |
| Racord exhaustare aer de comanda 84               | M5                                   |
| Conexiune pneumatica 1                            | G1/8                                 |
| Conexiune pneumatica 2                            | G1/8                                 |
| Conexiune pneumatica 3                            | G1/8                                 |
| Informatii material etansari                      | NBR                                  |
| Informatii referitoare la material pentru carcasa | Aluminiu<br>eloxat                   |