



Ventil electromagnetic MFHB-2-1/4-B

Numar piesa: 546064

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	2/2 monostabil închis
Tip de acționare	electric
Debit nominal normal	600 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/4
Tensiune de funcționare	prin intermediul unei bobine, comandată separat
Presiune de lucru	2 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaun-farfurie
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protecție	IP65
Latimea nominală	7 mm
Poziție de instalare	orice
Acționare manuală	cu blocare
Timp de comutare oprit	23 ms
Timp de comutare pornit	12 ms
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiantă	-5 °C...40 °C
Greutate produs	575 g
Conexiune aer evacuat de comandă 84	M5
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatică 2	G1/4
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu anodizat