



Placa drosel VABF-S2-1-F1B1-C

Cod: 546095

FESTO

pentru insule de ventil VTSA, oglinda de racordare conform
normei 5599-1, 5599-2, pentru montajul intre placa de racordare si
ventil, pentru droselizarea exhaustarilor 3 si 5 la ventil.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Latime | 43 mm |
| bazat pe norme | ISO 5599-2 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Conectare pneumatica verticala | placa de drosel, control exhaustare aer |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Debit nominal | 1.100 l/min |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru recipientele sub presiune simple |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 220 g |
| Metoda de fixare pentru aranjare verticala | Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |