

Tub plastic PAN-10X1,5-NT

Numar piesa: 546287

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	10 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	58 mm
Ø interior	7 mm
Raza min. de indoire	27 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 000032...246.5 000032
Autorizare	TÜV
Clasificarea maritima	acces certificat
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.042 000015
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior de 10 mm
Culoare	natura
Duritate Shore	D 55 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-A