

Tub material plastic PAN-12X1,75-NT

Cod: 546288

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, rezista la temperaturi si sarcini mecanice ridicate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	64 mm
Diametru interior	8,4 mm
Raza minima de incovoiere	29 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,7 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 17 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 246,5 psi
Aprobare	TÜV
Clasificare maritima	vezi certificatul
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,06 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 12 mm
Culoare	natural
Duritate Shore	D 55 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A