

Ventil de baza LOE-D-MIDI-U


Cod: 546427

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placa de racordare filetata, dar cu bolturi filetate FRB, cu pahar de protectie metalic.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Midi
serie	D
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	lubrifiant proportional standard
Capacitate maxima de ulei	3,72 oz(l)
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	0 ... 240 Psi
Debitul minim pentru functie lubrifiant	0,28 cfm
Debit nominal	192,5 cfm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la corozione KBK	2 - Rezistenta moderata la corozione
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	14 ... 140 °F
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	14 ... 140 °F
Temperatura mediului	14 ... 140 °F
Greutate produs	22,05 oz
tip fixare	cu accesorii
Indicatie material	conform RoHS
Materialul paharului	PC