

Ventil baza LF-D-MAXI-A-U

Numar piesa: 546435

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 μm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Cantitate max. de condens	2,72 OZL
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	28 Y25...180 Y25
Debit nominal normal	786 CFM
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-459620851 °F...-459620725 °F
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-459620824 °F...-459620725 °F
Temperatura ambianta	-459620824 °F...-459620725 °F
Greutate produs	46,9 oz
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	PE
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC