

# Ventil baza LFMB-D-MAXI-U

Numar piesa: 546448

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	D
Dimensiune	Maxi
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	1 $\mu$ m
Purjare a condensului	rotire manuala
Presiune de lucru	13,8 Y25...240 Y25
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gaze inerte
Eficienta filtru	99,99 %
Cantitate max. de condens	2,72 OZL
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-459620831 $^{\circ}$ F...-459620725 $^{\circ}$ F
Temperatura ambianta	-459620851 $^{\circ}$ F...-459620725 $^{\circ}$ F
Temperatura de depozitare	-459620851 $^{\circ}$ F...-459620725 $^{\circ}$ F
Continut de ulei rezidual	1,35E-05 OZY
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	vertical +/- 5 $^{\circ}$
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC
Material filtru	Fibra de borosilicat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Greutate produs	42 oz