

# Ventil baza LFMB-D-MAXI-A-U

Numar piesa: 546450

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                        | Valoare  |
|---------------------------------------|--|
| Seria                                 | D  |
| Dimensiune                            | Maxi   |
| Structura constructiva                | Filtru de fibre  |
| Finete de filtrare                    | 1 $\mu$ m  |
| Purjare a condensului                 | complet automat  |
| Presiune de lucru                     | 21 Y25...180 Y25   |
| Mediu de operare                      | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gaze inerte |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Gaze inerte |
| Eficienta filtru                      | 99,99 %  |
| Cantitate max. de condens             | 2,72 OZL   |
| Protectie pahar                       | Cos metalic de protectie                                     |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK  | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medie                     | -459620831 $^{\circ}$ F...-459620725 $^{\circ}$ F            |
| Temperatura ambianta                  | -459620851 $^{\circ}$ F...-459620725 $^{\circ}$ F            |
| Temperatura de depozitare             | -459620851 $^{\circ}$ F...-459620725 $^{\circ}$ F            |
| Continut de ulei rezidual             | 1,35E-05 OZY   |
| Tipul de montare                      | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii               |
| Pozitie de instalare                  | vertical +/- 5 $^{\circ}$                                    |
| Material carcasa                      | Zinc turnat sub presiune<br>PC                               |
| Material filtru                       | Fibra de borosilicat   |
| Nota privind materialele              | Conform RoHS   |
| Greutate produs                       | 42 oz  |