

Niplu dublu E-G3/4-3/4NPT

Cod: 546549

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu doua inele de etansare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	17,9 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	60 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	32 Nm
Cuplul nominal de strangere	45 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	164,88 g
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS