

Articulație tip furcă SG-UNF10-32-B

Numar piesa: 546552

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	UNF10-32
Pe baza standardului	DIN 71752 ISO 8140
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...150 °C
Greutate produs	0,352 oz
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Oțel galvanizat
Material furcă	Oțel galvanizat
Material piulita	Oțel galvanizat