

Tub material plastic DUO PUN-3/16X1/32-U-DUO-BS


Cod: 546628

FESTO

calibrat la exterior, pentru conector QS si QB.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Old part no. 13023181



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	3/16
Diametru interior, inch	1/8
raza min. de curbura	0,339 "
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14 ... 150 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
temperatura mediului	-68 ... 140 °F
greutate produs dupa lungime	0,258 oz/ft
culoare	albastru/negru
duritate Shore	A 98 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)