

Tub material plastic PUN-1/4X3/64-U-BL-300

Cod: 546679

FESTO

calibrat la exterior, pentru conector QS si QB.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	1/4
Diametru interior, inch	5/32
raza min. de curbura	0,476 "
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14 ... 150 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
temperatura mediului	-68 ... 140 °F
greutate produs dupa lungime	0,251 oz/ft
culoare	albastru
duritate Shore	A 98 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)