



Distribuitor cu comanda electrica VSNB-F-B52-H-G14-1A1

Cod: 547029

Produs in retragere de pe piata

cu oglinda de racordare Namur conform VDE / VDI 3845, cu valve pilot.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 bistabil
tip de actionare	electric
latime	44,5 mm
debit nominal normal	950 l/min
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	8 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
actionare manuala auxiliara	cu oprire cu impingere
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	nu este reversibil
libertate de suprapunere	da
presiune de comanda	2,5 ... 8 bar
durata de comutare	30 ms
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	24 V DC: 2.1 W
oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	656 g
racord electric	conform DIN EN 175301-803 design A
tip fixare	pe placa de conectare
racord deschidere pentru respiratie	M5
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	placa de conectare
racord pneumatic 3	G1/4
racord pneumatic 4	placa de conectare
racord pneumatic 5	G1/4
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	HNBR NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel inoxidabil inalt aliat