


Cartuse generatoare de vacuum VN-07-H

Cod: 547695

FESTO

pentru generatoare de vacuum VN, vacuum crescut.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,7 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	standard Vacuum inalt
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune operare pentru vacuum maxim	4,4 bar
Vacuum maxim	92 %
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	16,2 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala	1,67 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	1,65 g
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat