


bloc de alimentare de la retea SVG-1/230VAC-ASI-5A

Cod: 547869

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	70 mm
inaltime	130 mm
lungime	125 mm
pozitie instalare	convectie libera
alimentare primara	cu 1 faza
curent intrare	2,1 - 1,0 A
tensiune nominala la iesire DC	30,1 V
curent nominal la iesire	4,8 A
gama de tensiune la intrare AC	100 ... 240 V
rezerva in caz de cadere a retelei	20 ms
frecventa de retea	45 ... 65 Hz
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
umiditatea relativa a aerului	95%
tip de protectie	IP20
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
greutate produs	900 g
tip fixare	cu sina tip omega
indicatie material	contine substante cu LABS