

Manometru PAGN-40-10-P10

Numar piesa: 548009

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Interval de afisare	0 bar...10 bar
Intervalul de afisare	0 000032...145 000032
Conform cu standardul	EN 837-1
Dimensiune nominala, manometru	40
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon
Tipul de montare	Instalarea liniei
Mediu de operare	Gaze inerte lichide neutre
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
Factor de incarcare alternanta	0.66
Clasa de precizie de masurare	2,5
Tip de protectie	IP43 NEMA 4
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Pozitie de conectare	Partea din spate, centrat
Conexiune pneumatica	Cartus 10 mm
Materiale care intra in contact cu mediul	Alama
Material pivot de insurubare	Alama
Material carcasa	ABS

Caracteristica	Valoare
Material vizor	PS
Culoarea carcasei	negru
Greutate produs	50 g
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	fara acetilena fara oxigen
Scala	Scara dubla bar (exterior) psi (intern)