


Amortizor de soc DYSW-4-6-Y1F

Numar piesa: 548070

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Cursa	6 mm
Amortizare	autoreglare caracteristica slaba
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	2 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune cu apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambienta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	6 mm
Forta max. de ridicare	100 N
Consumul max. de energie pe cursa	0.8 J
Consum max. de energie pe ora	7000 J
Energie reziduala max.	0.006 J
Forta de restabilire	0.7 N
Forta minima de insertie	6.5 N
Greutate produs	6 g
Interval de masa	1.2 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material tija de piston	otel aliaj inalt