



Amortizor de soc DYSW-10-17-Y1F

Cod: 548074

FESTO

autoreglabil, cu caracteristica progresiva



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
cursa	17 mm
Amortizare	autoreglabil Caracteristica soft
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,2 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	17 mm
Fora maxima de oprire	700 N
Consumul de energie maxim la o cursa	8 J
Consumul de energie maxim pe ora	30.000 J
Energia reziduala maxima	0,03 J
Fora de revenire	3,5 N
Greutate produs	67 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul tije	otel aliaj inalt