


Conector multipol NECA-S1G9-P9-MP2

Cod: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	20 mm
inaltime	62 mm
lungime	61 mm
diametru de cablu admisibil	5 ... 10 mm
Domeniul tensiunilor de operare DC	21,6 ... 26,4 V
tensiune nominala de operare DC	24 V
capacitatea curent de sarcina	1 A
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	95% nu condenseaza
tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
temperatura mediului	0 ... 50 °C
greutate produs	60 g
sectiune transversala racord	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
racord electric	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
tip fixare	cu gaura de trecere
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel