


Capac CPX-M-AK-C

Cod: 548753

FESTO

pentru modulul electric CPX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	30 mm
Inaltime	58 mm
Lungime	22 mm
Aprobare	UL94 V0
Greutate produs	54 g
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare montata conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul etansarilor	NBR
Umiditatea relativa a aerului	5 - 90 % nu condenseaza