

Capac VAEM-S6-C-S10-R5

Numar piesa: 549049

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	10 pentru ventile bistabile 20 pentru ventile monostabile
Total curent max.	10 A
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	230 g
Numar de conexiuni electrice	10
Conector electric	5 pini M12 Stecker
Material carcasa	PA