


Drosel cu supapa de sens VFOV-LE-G18-Q8

Cod: 549157

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	Funcție control debit unidirectional pentru evacuare aer
racord pneumatic 1	QS-8
racord pneumatic 2	G1/8
tip de actionare	manual
elemente de reglare	buton de rotire
tip fixare	insurubabil
debit nominal normal in directia droselului	0 ... 325 l/min
debit nominal normal in directia supapei	170 ... 330 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
pozitie instalare	oricare
debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar	320 ... 600 l/min
temperatura de depozitare	-10 ... 40 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
cuplul maxim de pornire	3 Nm
greutate produs	12 g
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
Informatie material buton rotativ	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru surub tubular	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru legatura oscilanta	ranforsat cu PA