

Contor incremental CCES-P-C8-E

Numar piesa: 549403

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Contor electric incremental cu baterie
Tip de revenire	Buton manual sau semnal electric
Afisare	8 cifre
Frecventa de numarare max.	7.5 kHz
Frecventa de numarare max. amortizata	30 Hz
Durata minima a impulsului, mecanism de actionare	15 ms
Durata minima a impulsului de revenire	15 ms
valoarea pragului superior DC	5 V...30 V
Alimentare cu tensiune	Baterie cu litiu
valoarea pragului inferior DC	0.7 V
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Greutate produs	30 g
Setarea intrarii de numarare	flanc negativ 30Hz
Intrare de numarare (input)	programabil
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PC