


Bobina MD-2-230VAC-PA

Cod: 549905

FESTO

Pentru AC, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere preluare 14,5 VA, putere mentinere 10, 5 VA
Variatii de frecventa admisibile	+/- 10 %
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 50 °C
Cuplu maxim de strangere la racord	0,5 Nm
Greutate produs	110 g
Conectare electrica	conform DIN EN 175301-803
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Duroplast Cupru otel
Materialul infasurarii	Cupru