

Regulator de precizie LRP-1/4-2,5-EX4

Numar piesa: 549919

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 50 |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | ventil de reglaj cu membrana de precizie actionata de pilot |
| Funcția de regulator | Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara |
| Indicator de presiune | G1/8 pregatit |
| Presiune de lucru | 0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.05 bar...2.5 bar |
| Histerezis max. de presiune | 0.02 bar |
| Debit nominal normal | 1800 l/min |
| Protectie la explozie | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Functionarea cu ulei nu este posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 315 g |
| Tipul de montare | optional: Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |

| Caracteristica | Valoare |
|-----------------------|------------------------------|
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |