

Bloc racordare CPE10-PRS-1/4-7-NPT

Numar piesa: 550075

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	16 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	7
Numarul max. de zone de presiune	2
Presiune de spargere	5 MPa 50 bar 725 000032
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-459620842 °F...-459620743 °F
Temperatura ambianta	-459620842 °F...-459620743 °F
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0,9 FLB
Greutate produs	13 oz
Tip de montare bloc de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conector pneumatic 3	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 5	1/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat