



Cablu pentru motor NEBM-T1G8-E-10-Q7N-LE8

Cod: 550307

FESTO

Pentru EMMS-AS-40/55 cu encoder cu CMMP-AS.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 61984
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	ITT M3
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	10
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	8
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 630 V
Nota cu privire la domeniul tensiunii de operare DC	0 - 48 V pentru 0.25 mm ²
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 630 V
Nota cu privire la domeniul tensiunii de operare AC	0 - 48 V pentru 0.25 mm ²
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	12 A
Nota cu privire la curentul de sarcina acceptabil, la 40°C	3 A pentru 0.25 mm ²
Rezistenta la tensiune	4 kV
Nota cu privire la rezistenta la supratensiune	0.5 kV pentru 0.25 mm ²
Lungimea cablului	10 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 55 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 110 mm
Diametrul cablului	11 mm
Structura cablului	4x0,75+2x(2x0,25) ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm ² 0,75 mm ²
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-50 ... 90 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 90 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute in conformitate cu directivele EU RoHS
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	portocaliu