



# cablu motor NEBM-S1G9-E-5-LE6

Cod: 550740

☆ Gama de produse standard

potrivit pentru motor pas cu pas EMMS-ST-...

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 72 V
tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 70 °C
temperatura mediului	-40 ... 70 °C
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 58 mm
Conexiune electrica 1, functie	camp magnetic lateral redus
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	doza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	drept
Conexiune electrica 1, design	in unghiuri
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	7
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	6
capete conductor de cablu	bucsa de capat pentru conductor
structura cablului	7x0,34 ecranat
diametrul cablului	8 mm
lungimea cablului	5 m
sectiunea transversala a conductorului	0,34 mm <sup>2</sup>
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
culoare invelis cablu	gri
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)