


Conector KMYZ-4-0.0-B-EX

Cod: 550806

FESTO

Kombination von MSZB und MSZC Anschluss.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare DC	3 ... 36 V
tensiune nominala de operare DC	24 V
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
tip de protectie	IP40 conform IEC 60529
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
greutate produs	6,5 g
racord electric	doza in unghi design patrat MSZB
sectiunea transversala a conductorului	0,22 ... 0,34 mm ²
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub autotaietor
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	bronz