

# Kit axial EAMM-A-E48-40G

Cod: 550968

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	8,8 Nm
Greutate produs	550 g
Cod interfata actuator	E48A
Cod interfata, intrare motor	40G
Indicatie material	conform RoHS