


Flansa motor EAMF-A-44A/B-40A

Cod: 550985

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cod interfata, intrare motor	40A
Cod interfata carcasa cuplaj	44A 44B
Indicatie material	conform RoHS