

**Cuplaj**  
**EAMC-30-35-9-12**  
Cod: 550996

**FESTO**



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	9 mm
Diametru de prindere 2	12 mm
marime de fabricatie	30
Lungime nominala	35 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	8,5 Nm
Greutate produs	45 g
Indicatie material	conform RoHS