

Tub plastic PEN-16X2,5-GN

Numar piesa: 551473

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	16 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	122 mm
Ø interior	10.8 mm
Raza min. de indoire	57.5 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic potrivit pentru aplicatii cu rate de ciclu mai mari
Conditii de testare furtun	Adecvarea lantului energetic: > 5 milioane de cicluri conform FN 942021
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Autorizare	TÜV
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medii de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei producatorului la www.festo.com
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.1029 000015
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 16 mm
Culoare	verde
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE