

Tub material plastic PEN-10X1,5-RT

Cod: 551477

FESTO

tuburi cu diametru exterior standard, pentru conectori QS,
polietilena (fara aprobare in industria alimentara).



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	10 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	40 mm
Diametru interior	7 mm
Raza minima de incovoiere	23,5 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Temperatura mediului	-30 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,03766 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 10 mm
Culoare	rosu
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE